

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M10/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

Típus	KQN-M10/-16
Rendelési szám	<a href="#">1494100000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728
Menny.	100 Stükk

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M10/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Tömeg	0,5 g	Nettó tömeg	5 g
-------	-------	-------------	-----

**Csatlakozások**

Csatlakozás hossz (l)	24 mm	Furat	M10
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	10,5 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	5,8 mm	Tengely külső átmérője (d3)	18 mm
Tengelyhossz (a)	10 mm	Vezeték-keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
KQN-M10/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**