

**Cabtite (cable entry system)
CABTITE GI H BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE GI H BK
Rendelési szám	2584270000
Verzió	rácsbetét, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 17.5 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118617122
Menny.	5 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	67 mm	Hossz, inch	2,638 inch
Szélesség	44 mm	Szélesség (coll)	1,732 inch
Magasság	17,5 mm	Magasság (coll)	0,689 inch
Legalacsonyabb változat magassága	17,5 mm	Mélység	17,5 mm
Mélység (coll)	0,689 inch	Nettó tömeg	9,61 g

General information

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Szilikon	Nem	Tömítés	TPE
Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
User Documentation	Cabtite Installation Instructions