

Tartozékok
ERME SPX UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	ERME SPX UL
Rendelési szám	1471390000
Verzió	Tartozékok, Vágópenge tartó, 6mm ²
GTIN (EAN)	4050118278248
Menny.	1 Stück

Tartozékok
ERME SPX UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	52 mm	Szélesség (coll)	2,047 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	11,2 mm	Mélység (coll)	0,441 inch
Nettó tömeg	20 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Szín	narancssárga	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002118	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-92-90	eClass 7.1	21-04-92-90
eClass 8.1	21-04-92-90	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

LetöltésekBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)