


Csatlakozóelemek H1,5/14 R SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
- 105°C-ig hőálló
- A bevezető tölcsér külön kérésre nem gyúlékony anyagból is készülhet

0,14 – 150 mm² (AWG 26-300 MCM) méretű
vezetékekhez

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SP
Rendelési szám	1476270000
Verzió	Érvégűvel, szigetelt, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118283099
Menny.	100 Stück

**Csatlakozóelemek
H1,5/14 R SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,026 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,5 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 16		1,5 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------