

**CMA-sorozat  
KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kábeles áramváltókat elsődlegesen a felújításnál használjuk, hogy elkerüljük a primer vezetők megbontását.

- A méreteiknek köszönhetően könnyű kezelésnek köszönhetően, a kábeles áramváltók különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol nehéz a hozzáférés vagy korlátozott a hely
- Kombinálva a húzókegyekkel, a "pattintó" rendszer még az "egykezes" felszerelést is lehetővé teszik.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
Rendelési szám	<a href="#">1482010000</a>
Verzió	Primer áram: 100 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1.25 VA, Tűrésosztály: 3
GTIN (EAN)	4050118290851
Menny.	1 Stück

**CMA-sorozat**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	41,6 mm	Szélesség (coll)	1,638 inch
Magasság	64,5 mm	Magasság (coll)	2,539 inch
Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Nettó tömeg	260 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

**Technical data**

Szabványok	EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1
------------	--------------------------------

**Műszaki adatok**

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram $I_{\text{termikus}}$	$1,2 \times I_{\text{rated}}$	Üzemi feszültség, $U_{\text{max}}$ , max.	0,72 kV

**Villamos tulajdonságok**

Primer áram	100 A	Szekunder áram, max.	1 A
Terhelés	1,25 VA	Tűrésosztály	3

**Áram alatti vezetékek méretei**

Kör keresztmetszetű vezeték	18,5 mm
-----------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">3D drawing</a>
User Documentation	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>

**CMA-sorozat  
KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

