

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Sajtoló szerszámok csöves és préselhető kábelsarukhoz forgatható préselő csillaggal.**

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelsaruk részére
- WM-From sajtoló szerszámok csősaruk részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm<sup>2</sup>

**Általános rendelési adatok**

Típus	PZ PK 6/70
Rendelési szám	<a href="#">1500470000</a>
Verzió	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309263
Menny.	1 Stück

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Mélység	515 mm	Mélység (coll)	20,276 inch
Tömeg	2 000 g	Nettó tömeg	2 040 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Krimpelhető betétek**

Krimpelés keresztmetszete, alumínium	10 ... 50 mm <sup>2</sup>	Krimpelési szélesség	5 mm
--------------------------------------	---------------------------	----------------------	------

**Érintkező leírása**

Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, max.	70 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------