

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különbféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus                 | THM MT30X 16.5/5.1 GE                                 |
| Rendelési szám        | <a href="#">1516990000</a>                            |
| Verzió                | THM, Készülékjelölők, 5.1 x 16.5 mm, sárga            |
| GTIN (EAN)            | 4050118324655                                         |
| Menny.                | 1 Stück                                               |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 16,5 mm | Szélesség (coll) | 0,65 inch  |
| Magasság    | 5,1 mm  | Magasság (coll)  | 0,201 inch |
| Mélység     | 0,08 mm | Mélység (coll)   | 0,003 inch |
| Nettó tömeg | 228 g   |                  |            |

**Általános adatok**

|                    |                             |                              |               |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Anyag              | Poliészter                  | Halogén                      | Nem           |
| Nyomtatás módja    | Hőnyomtatás                 | Ragasztóanyag                | Akril         |
| Szám tekercsenként | 10 000                      | Szélesség                    | 16,5 mm       |
| Szín               | sárga                       | UL 94 éghetőségi osztály     | V-0           |
| Változat           | Öntapadós,<br>halogénmentes | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40... 150 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>         |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**THM  
THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

