

**WPAK
EBB 25-50/16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	EBB 25-50/16
Rendelési szám	1547490000
Verzió	WPAK, Potenciálgyűjtő sorkapocstömb, Névleges keresztmetszet: Csavaros csatlakozás, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4050118387438
Menny.	10 Stück

**WPAK
EBB 25-50/16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	45,5 mm	Magasság (coll)	1,791 inch
Mélység	24 mm	Mélység (coll)	0,945 inch
Nettó tömeg	122,256 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Környezeti hőmérséklet	-40°C bis +75°C	Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C

Anyag adatok

Anyag	Sárgaréz	Szín	Rézsínű
-------	----------	------	---------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Szennyezés súlyossága	3		
-----------------------	---	--	--

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Rögzítési tartomány, további csatlakozás, max.	16 mm ²	Rögzítési tartomány, további csatlakozás, min.	6 mm ²
--	--------------------	--	-------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 6	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	3
Csupaszolási hossz		Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²
Meghúzási nyomaték, min.	20 mm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	50 mm ²
	5 Nm	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	50 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

WPAK
EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Termékinformáció**

Termékinformáció	Qualified in acc. IEC 60947-7-2, Can be used for functional equipotential bonding and protective equipotential bonding Mounting on cable trench with M6x9 screw
------------------	---

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Beipackzettel_WPAK.pdf StorageConditionsTerminalBlocks