


**Csavaros kapcsok
WFF 120 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect csapos technológiával**

Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WFF 120 NFF
Rendelési szám	1049240000
Verzió	Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 120 mm ² , Közvetlen rögzítés, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255140
Menny.	4 Stück

**Csavaros kapcsok
WFF 120 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Magasság	132 mm	Magasság (coll)	5,197 inch
Mélység	72,5 mm	Mélység (coll)	2,854 inch
Nettó tömeg	264,8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	30...36 Nm	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Sín	TS 35

Csapcsatlakozás

Kábelcsatlakozás, DIN 46234	6...150 mm ²	Meghúzási nyomaték, max.	36 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	30 Nm	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	150 mm ²
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	6 mm ²		

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, TS 35
----------------	------	---------------------	---------------------------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	120 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	269 A	Áram maximum vezetékeknek	269 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,12 mΩ		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	2	Kábelcsatlakozás, DIN 46234	6...150 mm ²
Meghúzási nyomaték, max.	36 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	30 Nm
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	150 mm ²	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	150 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	6 mm ²

**Csavaros kapcsok
WFF 120 NFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks