

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Rendelési szám	2577160000
Verzió	Beépített dugók, 7/8", 7/8", Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
Menny.	1 Stück

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	66 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E307231
---------------------------	---------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Érintkező	Csatlakozási menet	7/8"
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	8 A
Pólusszám	4	Sodrat / kábelhossz	0,4 m
Tömszelencék	7/8"	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érkeresztmetszet	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

