

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Típus                 | ESG 6/15 MM WS  |
| Rendelési szám        | <a href="#">2619940000</a>                            |
| Verzió                | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér                |
| GTIN (EAN)            | 4050118626148   |
| Menny.                | 3 000 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 15 mm   | Szélesség (coll) | 0,591 inch |
| Magasság    | 6 mm    | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Mélység     | 0,1 mm  | Mélység (coll)   | 0,004 inch |
| Nettó tömeg | 0,033 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |              |                          |                             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Anyag                        | Poliészter   | Címkemező mérete         | 6 x 15 mm                   |
| Halogén                      | Nem          | Ragasztóanyag            | Akril ragasztó              |
| Szám tekercsenként           | 3 000        | Szélesség                | 15 mm                       |
| Szín                         | fehér        | UL 94 éghetőségi osztály | V-0                         |
| UL 969 tanúsítvány           | Igen         | Változat                 | Öntapadós,<br>halogénmentes |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |                          |                             |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

