

**ESG**  
**ESG 6/15 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

Típus	ESG 6/15 MM GE
Rendelési szám	<a href="#">2619950000</a>
Verzió	ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118626131
Menny.	3 000 Stüek
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

**ESG**  
**ESG 6/15 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	0,033 g		

**Általános adatok**

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	6 x 15 mm
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	3 000	Szélesség	15 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C		

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**ESG  
ESG 6/15 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

