

Ipari Ethernet IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
Rendelési szám	2003370000
Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1 x GFCI, 1 x biztosító, 2x adat, 1x jel
GTIN (EAN)	4050118387322
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Szélesség	116,5 mm	Szélesség (coll)	4,587 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Nettó tömeg	141,78 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	66 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-35 °C
Üzemi hőmérséklet	-35 °C...66 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz	9 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm ²	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...		

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
---------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	125 V AC
------------------	----------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

