VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M25 EMV-4 MS 10-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 EMV-4 MS 10-18
Rendelési szám	2435170000
Verzió	VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118446920
Menny.	25 Stück

VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M25 EMV-4 MS 10-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	51 mm	Hossz, inch	2,008 inch
Nettó tömeg	1 g		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E199260		

Általános információk

AF 1. méret	30 mm	AF 2. méret	30 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Kábel külső átmérője, max.	18 mm
Kábel külső átmérője, min.	10 mm	Köpeny átmérő, max.	14 mm
Köpeny átmérő, min.	7 mm	Külső menet	M 25
Menet hossza	8 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Szorítóbetét	Poliamid
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP