

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)**  
**KEBI QL 303022 S2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

#### Általános rendelési adatok

Típus	KEBI QL 303022 S2B0
Rendelési szám	<a href="#">2470710000</a>
Verzió	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 299.5 mm, Szélesség: 299.5 mm, Mélység: 220 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4032248336081
Menny.	1 Stück

## Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303022 S2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

Szélesség	299,5 mm	Szélesség (coll)	11,791 inch
Magasság	299,5 mm	Magasság (coll)	11,791 inch
Mélység	220 mm	Mélység (coll)	8,661 inch
Rögzítési méret - szélesség	250 mm	Rögzítési méret - magasság	250 mm
Falvastagság, max.	1,25 mm	Falvastagság, min.	1,25 mm
Nettó tömeg	5 384 g	Átmérő	9 mm

### Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Földelés, ház, külső	M6 földelő szegecs		

### Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E243298
---------------------------	---------

### Általános információ

Anyagvastagság	1,25 mm	Burkolat anyagvastagsága	1,25 mm
Fedél nyílásszöge	125 °	Felhasználási területek	Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás
Ház anyagvastagsága	1,25 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	1,25 mm
Seal material of cover	Poliuretánhab	Szabványok	DIN EN 62208, IEC 60529
Telepítési útmutató	Behégesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Poliuretánhab	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Ütésállóság	10,00 J	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül	Fedél kiegészítő	Negyed fordulatos kötőelem hornyos betéttel
Integrált rögzítést	Csavaros		

### Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Adatlap****Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 303022 S2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Mounting Instructions Empty enclosures Klippon</a>

**Adatlap****Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 303022 S2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz**