

**THM
THM WO 24.5/100 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 24.5/100 WS
Rendelési szám	2004970000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118415391
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	0,406 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Címkemező mérete	24,5 x 25 mm
Halogén	Nem	Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Szám tekercsenként	2 000
Szélesség	100 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	8 - 23 mm
Vezeték külső átmérő, max.	23 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------