

**HSS 4.2-12.7 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyénileg lehet igazítani és rázsugorítani a vezetőre. Miután importálta az adatokat a mi M-Print® PRO szoftverünkkel és kinyomtatta a THM Plus S nyomtatóval, a zsugorítható hüvelyt a kívánt hossza perforáljuk és azonnal használatra kész. 30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus                 | HSS 4.2-12.7 EL W13M                                     |
| Rendelési szám        | <a href="#">1489670000</a>                               |
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 12.7 mm, x 20.9 mm, fehér |
| GTIN (EAN)            | 4050118299502                                            |
| Menny.                | 1 Stück                                                  |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a>                               |

## HSS 4.2-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |             |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Hossz       | 13 000 mm | Hossz, inch      | 511,81 inch |
| Szélesség   | 20,9 mm   | Szélesség (coll) | 0,823 inch  |
| Mélység     | 0,77 mm   | Mélység (coll)   | 0,03 inch   |
| Nettó tömeg | 240 g     |                  |             |

## Általános adatok

|                              |              |                   |                                                             |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Anyag                        | Poliolefin   | Halogén           | Igen                                                        |
| Hossz                        | 13 000 mm    | Javasolt iparágak | Üzemi gyártás, Energetika,<br>Készülékgyártó,<br>Berendezés |
| Szélesség                    | 20,9 mm      | Szín              | fehér                                                       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |                   |                                                             |

## Vezeték és kábeljelölők

|                              |                   |                                  |                    |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Igen              | Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C              |
| Vezeték külső átm.           | 4,2 - 12,7 mm     | Vezeték külső átmérő, max.       | 12,7 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 4,2 mm            | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 35 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 6 mm <sup>2</sup> | Zsugorodás mértéke               | 3:1                |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)

**HSS 4.2-12.7 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**