

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M8/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható  
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma  
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Típus          | KQN-M8/-10                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1494040000</a>              |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303803                           |
| Menny.         | 100 Stück                               |

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M8/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|       |        |             |         |
|-------|--------|-------------|---------|
| Tömeg | 0,29 g | Nettó tömeg | 2,918 g |
|-------|--------|-------------|---------|

**Csatlakozások**

|                                    |        |                             |                       |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás hossz (l)              | 20 mm  | Furat                       | M8                    |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 8,4 mm | Szigetelés                  | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1)        | 4,5 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 14 mm                 |
| Tengelyhossz (a)                   | 8 mm   | Vezeték-keresztmetszet      | 10 mm <sup>2</sup>    |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M8/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**