

**SAIL-VSB-M8G-3-0.15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetéként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Típus          | SAIL-VSB-M8G-3-0.15U                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1271590015</a>                  |
| Verzió         | , Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| GTIN (EAN)     | 4050118163315                               |
| Menny.         | 1 Stück                                     |

**SAIL-VSB-M8G-3-0.15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 33 g |
|-------------|------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Kábel műszaki adatai**

|                               |                  |                             |                          |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Pólusok száma                 | 3                | Érkeresztmetszet            | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Kábelhossz                    | 0,15 m           | árnyékolt                   | Nem                      |
| Szigetelés                    | PP               | Színkód gyűrű               | Barna, Kék, Zöld / sárga |
| Köpeny anyaga                 | PUR              | Köpeny színe                | fekete                   |
| Halogén                       | Nem              | Temperature range, moving   | -25...80 °C              |
| Temperature range, stationary | -50...80 °C      | A következő kábeltartókhöz: | Igen                     |
| Csavarási ellenállás          | 0 °/m            | Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő          |
| Hajlítási sugár, min., mozgó  | 10 x kábelátmérő | Gyorsulás                   | 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Sebesség                      | 200 m/min        | Hajlítási ciklusok          | 2 millió                 |
| Hegesztésnek ellenálló        | Nem              |                             |                          |

**Általános műszaki adatok**

|                                                     |                                           |                             |                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Változat                                            | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó | Kódolás                     | B építési forma ipar (11 mm), M8 = nincs |
| Védelmi osztály                                     | IP67, becsavart állapotban                | Érintkező felület           | ónozott                                  |
| LED                                                 | Igen                                      | Névleges feszültség         | 24 V                                     |
| Névleges áram                                       | 4 A                                       | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C                             |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Fojtódióda                                |                             |                                          |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-27-92-18 |
| eClass 8.1 | 27-27-92-18 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**


|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## SAIL-VSB-M8G-3-0.15U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok


## Méretrajz




## Méretrajz




## Póluskiosztás



## Póluskiosztás



## Kapcsolási rajz



24V<sub>AC/DC</sub>\_4A