

**THM
THM ET S7 1500-13 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM ET S7 nem öntapadós, tekercsben csomagolt címkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használják.

- Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathatók a THM ET S7 címkék THM nyomtatóval.
- A címkék könnyen leválaszthatók
- A THM Plus S nyomtató nagyon ellenálló nyomtatást eredményez

Általános rendelési adatok

Típus	THM ET S7 1500-13 TU
Rendelési szám	2093010000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 108.8 x 13 mm, Siemens, Türkiz
GTIN (EAN)	4050118421897
Menny.	500 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 1500-13 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Magasság	108,8 mm	Magasság (coll)	4,283 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	0,4 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Siemens	Anyag	Polipropilén
Halogén	Nem	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Szám tekerccsenként	500	Szélesség	13 mm
Szín	Türkiz	UL 94 éghetőségi osztály	HB
UL 969 tanúsítvány	Nem	Változat	halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

THM
THM ET S7 1500-13 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

