


**ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller készülékjelölővel a felhasználók teljesíthetik a berendezés-címkézés szabályozásának előírásait.

A felhasználók maguk címkézhetik a készülékeiket a megfelelő szoftver, illetve rendszer-kompatibilis nyomtató használatával.

Az ESG kipróbált és tesztelt MultiCard formátumú jelölőgép. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

ESG 9/26 SCM-I MC... RIDERSERIES RCM reléfoglalatok jelöléséhez:

- Csatlakoztatható MultiCard jelölők
- A reléaljzat mind a 4 szintjére felhelyezhető
- PrintJet készülékkel nyomtatható

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS
Rendelési szám	2558330000
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 26 mm, Szín: fehér
GTIN (EAN)	4050118569049
Menny.	80 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Nettó tömeg	0,963 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Általános adatok

Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
------	-------	--------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
------------------	----------------------

Adatlap

ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

