

**THM
THM EL VIN 15 WS 2L 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkesínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez a hossz a szoftverrel pontosan konfigurálható, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciós blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	THM EL VIN 15 WS 2L 30M
Rendelési szám	1307670000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 15, fehér
GTIN (EAN)	4050118109870
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	239 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Halogén	Igen
Hossz	30 000 mm	Laponkénti jelölőszám	1
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	1	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	HB	UL 969 tanúsítvány	Nem
Változat	Végtelenített, Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

THM
THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

