

**SlimFix R**  
**SFR 2/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsonkok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | SFR 2/12 MC NE GE                                                    |
| Rendelési szám        | <a href="#">1318670000</a>                                           |
| Verzió                | SlimFix R, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, sárga |
| GTIN (EAN)            | 4050118124460                                                        |
| Menny.                | 400 Stück                                                            |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                           |

**SlimFix R  
SFR 2/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 5,8 mm  | Szélesség (coll) | 0,228 inch |
| Magasság    | 12 mm   | Magasság (coll)  | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 0,173 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                          |             |                              |                                  |
|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| Anyag                    | Poliamid 66 | Címkemező mérete             | 12 x 3.2 mm                      |
| Halogén                  | Nem         | Javasolt iparágak            | Közeledéstechnika,<br>Berendezés |
| Szélesség                | 5,8 mm      | Szín                         | sárga                            |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2         | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C                     |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                     |                              |                      |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Halogén                      | Nem                 | Vezeték külső átm.           | 2.2 - 2.9 mm         |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 2,9 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 2,2 mm               |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

**SlimFix R  
SFR 2/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**