

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO VIN 17.8/34 WS
Rendelési szám	1382930000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118185065
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM

THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1,339 inch
Magasság	17,8 mm	Magasság (coll)	0,701 inch
Mélység	0,065 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	470 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Címkemező mérete	13 x 17.8 mm
Halogén	Igen	Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Szám tekercsenként	3 000
Szélesség	34 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Nem
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	4.4 - 6.7 mm
Vezeték külső átmérő, max.	6,7 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4,4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

