

**PROtop  
PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller tápellátásai régóta bizonyítanak az elektromos modulok tápellátásában. Ezért biztonságosan használhatók szigorú ipari környezetben, kisebb vállalkozásokban és lakóterületeken, valamint nemzetközi engedélyeik vannak. A Weidmüller ipari alkalmazásokhoz kínál tápellátásokat és kiegészítő komponenseket:

- szabályozatlan tápegységek
- primer kapcsolóüzemű tápegységek
- DC/DC-átalakítók
- USV vezérlőmodulok
- Elektronikus biztosíték

**Általános rendelési adatok**

Típus	PRO COM CAN OPEN
Rendelési szám	<a href="#">2467320000</a>
Verzió	
GTIN (EAN)	4050118482225
Menny.	1 Stück

**PROtop  
PRO COM CAN OPEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	74,4 mm	Magasság (coll)	2,929 inch
Mélység	33,6 mm	Mélység (coll)	1,323 inch
Tömeg	36 g	Nettó tömeg	76 g

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**System data**

Csatlakozás módja	2 x RJ45 csatlakozó	Interfész	PROtop interconnection interface
Modul típusa	dugaszolható modul	Terepi busz protokoll	CANopen

**Általános adatok**

Tömeg	36 g	Védelmi osztály	IP20
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C		

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001604	eClass 6.2	27-04-90-04
eClass 9.0	27-24-26-08	eClass 9.1	27-04-07-92

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">EDS File</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instruction</a>