SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az SM egy MultiCard - jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajta található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet PRO, MCP Plus plotterrel, az MCP Basic vagy MC-Mobilo jelölőrendszerrel testre szabott címkék készíthetők.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 36/18-30 K MC NE GR
Rendelési szám	1428200000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 56 x 36 mm, szürke
GTIN (EAN)	4050118232608
Menny.	20 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 18:24:30 CEST

SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Magasság	56 mm	Magasság (coll)	2,205 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	3,51 g	Átmérő	30 mm

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Halogén	Nem	Szélesség	36 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SwitchMark
SM 36/18-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

