HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyénileg lehet igazítani és rázsugorítani a vezetőre. Miután importálta az adatokat a mi M-Print® PRO szoftverünkkel és kinyomtatta a THM Plus S nyomtatóval, a zsugorítható hüvelyt a kívánt hosszra perforáljuk és azonnal használatra kész.
30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

Általános rendelési adatok

Típus	HSS 3.2-9.5 EL Y13M
Rendelési szám	1489570000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118299199
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 18:25:36 CEST

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	13 000 mm	Hossz, inch	511,81 inch
Szélesség	15,1 mm	Szélesség (coll)	0,594 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	182 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Igen
Hossz	13 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Szélesség	15,1 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…135 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	3.2 - 9.5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	9,5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3,2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm²	Zsugorodás mértéke	3:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us
ROHS	Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

