

**VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel)  
VG M20 EMV-4 MS 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

## Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M20 EMV-4 MS 6-12                                                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2435150000</a>                                                                                                                                                |
| Verzió         | VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4050118446906                                                                                                                                                             |
| Menny.         | 50 Stück                                                                                                                                                                  |

**VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketrecel)  
VG M20 EMV-4 MS 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 38 mm   | Hossz, inch | 1,496 inch |
| Nettó tömeg | 0,044 g |             |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) | E-14047 |
|--------------------------------------------------|---------|

**Általános információk**

|                                    |                                     |                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AF 1. méret                        | 22 mm                               | AF 2. méret                        | 22 mm                                           |
| Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett               | Kábel külső átmérője, max.         | 12 mm                                           |
| Kábel külső átmérője, min.         | 6 mm                                | Köpeny átmérő, max.                | 10 mm                                           |
| Köpeny átmérő, min.                | 4,5 mm                              | Külső menet                        | M 20                                            |
| Menet hossza                       | 6 mm                                | Menetemelkedés                     | 1,5 mm                                          |
| O-gyűrű                            | NBR                                 | Szorítóbetét                       | Poliamid                                        |
| Tömszelencék                       | metrikus                            | Tömítőbetét                        | CR                                              |
| Védelmi osztály                    | IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | Védelmi osztály, GWDR              | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                              | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                          |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |