THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között találhatók kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsövek és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Nyitott és zárt jelölők, nyomtatott és egyedi feliratozásra alkalmas üres jelölők is kaphatók. A Weidmüller halogénmentes és kis károsanyag-kibocsátású vezetékjelölői megfelelnek az európai szabványoknak, valamint az ismert üzemi gyártók belső szabványainak.

Vezeték- és kábeljelölők - a rendszerek a következő célokra kaphatók:

- Felcsíptethető előnyomtatott jelölők az egyedi feliratozási követelményekhez
- Karakteres feliratozás szabványos karakterkészlettel
- Egyedi és előnyomtatott karakterek kombinálása karakterkóddá
- Felhasználói jelölés SMark lézernyomtatóval, PrintJettel, MCP Plus plotterrel, MC-Mobiloval, lézernyomtatóval (DIN A4 formátum), hőnyomtatóval vagy STI tollal

A Weidmüllernél széles mintaválaszték található a vezetékjelölő mintacsomagban, rendelési szám 1640420000.

Általános rendelési adatok

Típus	THM ET 28/28 WS
Rendelési szám	2539410000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 28 x 28 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118570182
Menny.	1 500 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 18:29:59 CEST

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1,102 inch
Mélység	0,35 mm	Mélység (coll)	0,014 inch
Nettó tömeg	0,387 g		

Általános adatok

Anyag	Polipropilén	Halogén	Nem
Szélesség	28 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50…100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

