

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC  
betéttel

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Rendelési szám	<a href="#">2568260000</a>
Verzió	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	55,44 g
-------------	---------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Gyors csatlakozórendszer: krimpelés, vágás
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	750
Elemi szál típusa	POF	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Védelmi osztály	IP67	Árucikk leírása	14. változat, SC-RJ POF

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
----------------------	--

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------