

**CBC-FB 20-30/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CBC-FB 20-30/100
Rendelési szám	<a href="#">2588900000</a>
Verzió	Fabric of protective cable hose
GTIN (EAN)	4050118602470
Menny.	100 m

**CBC-FB 20-30/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	100 000 mm	Hossz, inch	3 937 inch
Nettó tömeg	17 g	Átmérő	30 mm

**General information**

Anyag	Polyethylene terephthalate PET	Bundle diameter, max.	30 mm
Bundle diameter, min.	20 mm	Nominal diameter	20 mm
Szín	Ezüstsürke	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Usable cross-section	706 mm <sup>2</sup>	Átmérő	30 mm

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------