

ESG
ESG 6/15 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6/15 MM GR
Rendelési szám	2619960000
Verzió	ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, szürke
GTIN (EAN)	4050118626124
Menny.	3 000 Stüek
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	0,033 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	6 x 15 mm
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	3 000	Szélesség	15 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Adatlap

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

