

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX-VT 9/24 MM GE
Rendelési szám	2621460000
Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - , 26 x 15 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118625585
Menny.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Címkemező mérete	23.5 x 9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	15 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 -
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

