

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y
Rendelési szám	2621590000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 3.2 mm, 24.9 x 5.2 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118625455
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	5,2 mm	Szélesség (coll)	0,205 inch
Magasság	24,9 mm	Magasság (coll)	0,98 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,268 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	5,2 x 24,9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	5,2 mm
Szín	sárga	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték külső átm.	1,6 - 3,2 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3,2 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Zsugorodás mértéke	2:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**