

**HS-FR 3.2-6.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

**Általános rendelési adatok**

Típus	HS-FR 3.2-6.4/25 MM W
Rendelési szám	<a href="#">2621620000</a>
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, 24.9 x 10.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118625424
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2430920000</a>

**HS-FR 3.2-6.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	10,3 mm	Szélesség (coll)	0,406 inch
Magasság	24,9 mm	Magasság (coll)	0,98 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,3 g		

**Általános adatok**

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	10.3 x 24.9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	10,3 mm
Szín	fehér	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55... 125 °C

**Vezeték és kábeljelölők**

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Vezeték külső átm.	3.2 - 6.4 mm	Vezeték külső átmérő, max.	6,4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3,2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Zsugorodás mértéke	2:1

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**HS-FR 3.2-6.4/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

