

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y
Rendelési szám	2621690000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118625356
Menny.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	30,4 mm	Szélesség (coll)	1,197 inch
Magasság	24,9 mm	Magasság (coll)	0,98 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,8 g		

Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Címkemező mérete	30.4 x 24.9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	30,4 mm
Szín	sárga	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2/0	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 6
Vezeték külső átm.	9.5 - 19.1 mm	Vezeték külső átmérő, max.	19,1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	9,5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Zsugorodás mértéke	2:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

