SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Az Y-elosztókat több jel kötegelésére és elosztására használjuk a helymegtakarítás végett.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-T-5S-PARA
Rendelési szám	1009370000
Verzió	Y-csatlakozó, M12
GTIN (EAN)	4032248713622
Menny.	1 Stück

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	30 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 tüske	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	A	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 12
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	CuSn	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

