

SAI-4-M M12 1:1 SO UT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-4-M M12 1:1 SO UT
Rendelési szám	1044340000
Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M12, Kupakos változat, Nem
GTIN (EAN)	4032248776474
Menny.	2 Stück

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	124 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Elosztó kimenet	Kupakos változat
-----------------	------------------

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	4 A	Szigetelés erőssége	10 ⁹ Ω
--	-----	---------------------	-------------------

General technical data

Védelmi osztály	IP67	Pólusszám	5
Érintkező aljzatok száma	4	Csatlakozási menet	M12
LED	Nem	LED iniciátor	Nem

Material data

Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
------------------	------	-------------------	------------

Technical data cable

Pólusszám	5
-----------	---

Besorolások

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz

