

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
Rendelési szám	1353790000
Verzió	Beépített dugók, M12, tű, egyenes, PG 9, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4050118156522
Menny.	1 Stück

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	23 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C	Kódolás	A
Névleges feszültség	60 V	Névleges feszültség (szöveg)	250 V (3- and 4-pole) / 60 V (5-pole)
Névleges áram	Érintkező 1-4 8A, érintkező 5 2A	Pólusszám	5
Sodrat / kábelhossz	0,2 m	Tömszelencék	PG 9
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott	Érkereztszám	18 AWG

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

Póluskiosztás