

**Tartozékok  
GZ 10.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Típus          | GZ 10.0A/F                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460640000</a>   |
| Verzió         | Tartozékok, Biztosíték, 10 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118266801                |
| Menny.         | 10 Stück                     |

**Tartozékok  
GZ 10.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6,3 mm  | Szélesség (coll) | 0,248 inch |
| Magasság    | 32 mm   | Magasság (coll)  | 1,26 inch  |
| Mélység     | 6,3 mm  | Mélység (coll)   | 0,248 inch |
| Nettó tömeg | 2,476 g |                  |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Anyag adatok**

Szín Világosszürke

**Rendszer specifikációk**

Változat Biztosíték-tartozék

**Biztosítóbetétek**

|                                    |                |                   |                      |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Feszültségésés                     | 150 mV         | Jellemzők         | gyors működésű       |
| Névleges megszakítási teljesítmény | 1,5 kA         | Olvadási integrál | 240 A <sup>2</sup> s |
| Olvadóbiztosíték-betét             | G-Si. 6,3 x 32 | Szín              | Világosszürke        |
| Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)     | 4 W            | Változat          | Biztosíték-tartozék  |
| Áram                               | 10 A           |                   |                      |

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa Dugaszolt Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

**Névleges adatok**

Névleges feszültség 500 V Névleges áram 10 A

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000035    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-01 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
 User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)