

Ipari Ethernet IE-PS-M12X-S-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 X-típus kat. 6A helyszínen összeszerelhető dugó
gyorscsatlakozó rendszerrel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-M12X-S-FH
Rendelési szám	1516330000
Verzió	Szabadon konfekcionálhat hüvely, M12, IDC-technika, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4050118323788
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-S-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	23 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	IDC-technika
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	9,7 mm
Érintkezőtartó anyagai	PA	Árnyékolás	360°; körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Szabványok

Vasúti járművek tűzbiztonsága	DIN EN 45545-2	Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	48 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége	100 MΩ	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	0,5 A @ 40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-S-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 Certificat CC Link IE Field M12-X
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-S-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**