Ipari Ethernet
IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorssá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS
Rendelési szám	2067070000
Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, 2x adat, 1 x preparation of LS switch
GTIN (EAN)	4050118415605
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Szélesség	116,5 mm	Szélesség (coll)	4,587 inch
Magasság	74 mm	Magasság (coll)	2,913 inch
Nettó tömeg	50,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP

Ipari Ethernet
IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

