

**Cabtite (cable entry system)
CABTITE GI I BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE GI I BK
Rendelési szám	2584320000
Verzió	rácsbetét, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 17.5 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616071
Menny.	5 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	44 mm	Hossz, inch	1,732 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Magasság	17,5 mm	Magasság (coll)	0,689 inch
Legalacsonyabb változat magassága	17,5 mm	Mélység	17,5 mm
Mélység (coll)	0,689 inch	Nettó tömeg	2,7 g

General information

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Szilikon	Nem	Tömítés	TPE
Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
User Documentation	CabTite Installation Instructions