

**Csavaros kapcsok
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect csapos technológiával

Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WFF 185 NFF
Rendelési szám	1049250000
Verzió	Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 185 mm ² , Csavaros csapos csatlakozás, Közvetlen rögzítés, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
Menny.	2 Stück

**Csavaros kapcsok
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	163 mm	Magasság (coll)	6,417 inch
Mélység	77,2 mm	Mélység (coll)	3,039 inch
Nettó tömeg	581 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	50...60 Nm	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Sín	TS 35

Csapcsatlakozás

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 12	Kábelcsatlakozás	10...240 mm ²
Meghúzási nyomaték, max.	60 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	50 Nm
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	240 mm ²	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	10 mm ²

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, TS 35
----------------	------	---------------------	---------------------------

Méretetek

TS 35 eltolás	81,5 mm
---------------	---------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	185 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	353 A	Áram maximum vezetékekben	353 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,09 mΩ		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz	M 12	Csatlakozás típusa	Csavaros csapcsatlakozás
Csatlakozások száma	2	Kábelcsatlakozás	10...240 mm ²
Meghúzási nyomaték, max.	60 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	50 Nm
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max.	240 mm ²	Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min.	10 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	240 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²

**Csavaros kapcsok
WFF 185 NFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks