


Csatlakozóelemek H1,5/14D SW SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105°C-ig hőálló
- A bevezető tölcser külön kérésre nem gyúlékony anyagból is készülhet

0,14 – 150 mm² (AWG 26-300 MCM) méretű vezetékhez

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW SP
Rendelési szám	1476330000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4050118283075
Menny.	100 Stück

**Csatlakozóelemek
H1,5/14D SW SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,12 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,5 mm	Katonai kivétel	T 20A 012 A
L1, mm	14 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG, max.
Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm ²	AWG, max.	AWG 16
Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN](#)