

**kábelsaru, záróelem
KQIG-M4/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA**

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M4/-6
Rendelési szám	1491270000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342
Menny.	100 Stück

kábel-saru, záróelem
KQIG-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	1,61 g
-------------	--------

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PC	Azonosító szín	sárga
Csatlakozás hossz (l)	21 mm	Furat	C 4
Gallér belső átmérője (d4)	6,4 mm	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	4,3 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Tengely belső átmérője (d1)	3,6 mm
Tengely külső átmérője (d3)	8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

kábelsaru, záróelem KQIG-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

