

**kábelsaru, záróelem
KQIG-M5/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA**

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M5/-10
Rendelési szám	1491330000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335
Menny.	50 Stück

kábel-saru, záróelem
KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	3,08 g
-------------	--------

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PA	Azonosító szín	piros
Csatlakozás hossz (l)	24,1 mm	Furat	C 5
Gallér belső átmérője (d4)	8 mm	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	5,3 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Tengely belső átmérője (d1)	4,5 mm
Tengely külső átmérője (d3)	10,5 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KQIG-M5/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**