

**kábelsaru, záróelem  
KSN/-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

Típus	KSN/-6,0
Rendelési szám	<a href="#">1492770000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302530
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
KSN/-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Tömeg	0,15 g	Nettó tömeg	1,516 g
-------	--------	-------------	---------

**Csatlakozások**

1. hossz (l1)	20 mm	2. hossz (l2)	11 mm
Dimensions pin/plug	2,6 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	3,6 mm	Tengelyhossz (a)	6 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóvá hagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
KSN/-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**