

## kábelsaru, záróelem KRN-M8/-25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

### Általános rendelési adatok

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Típus          | KRN-M8/-25                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1496500000</a>              |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305975                           |
| Menny.         | 100 Stück                               |

**kábelsaru, záróelem  
KRN-M8/-25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|       |        |             |        |
|-------|--------|-------------|--------|
| Tömeg | 1,29 g | Nettó tömeg | 12,9 g |
|-------|--------|-------------|--------|

**Műszaki adatok**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Változat | Euro series, standard |
|----------|-----------------------|

**Csatlakozások**

|                                    |                       |                              |       |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| Csatlakozás hossz (l)              | 33 mm                 | Furat                        | M8    |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 8,4 mm                | Peremes aljzat szélesség (b) | 16 mm |
| Szigetelés                         | Nem áll rendelkezésre | Tengely belső átmérője (d1)  | 7 mm  |
| Tengely külső átmérője (d3)        | 10 mm                 | Tengelyhossz (a)             | 15 mm |
| Vezeték-keresztmetszet             | 25 mm <sup>2</sup>    |                              |       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                 |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**kábelsaru, záróelem  
KRN-M8/-25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**