kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-6
Rendelési szám	1497190000
Verzió	kábelsaru, záróelem,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306613
Menny.	100 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 19:19:49 CEST

kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Tömeg	0,59 g	Nettó tömeg	5,9 g

Műszaki adatok

Változat	Euro series, standard

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	24 mm	Furat	M8
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	8,4 mm	Peremes aljzat szélesség (b)	15 mm
Szigetelés	Nem áll rendelkezésre	Tengely belső átmérője (d1)	3,5 mm
Tengely külső átmérője (d3)	6,5 mm	Tengelyhossz (a)	9 mm
Vezeték-keresztmetszet	6 mm²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 19:19:49 CEST

kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

